

# Reference 全支可滅菌型固定式 微量吸管

## 全支可滅菌型可調式

規格 型號	Tip 種類	0.1 ~ 2.5 $\mu$ l	0.5 ~ 10 $\mu$ l	10 ~ 100 $\mu$ l	100 ~ 1000 $\mu$ l	500 ~ 2500 $\mu$ l
		2.5 $\mu$ l tip anthracite button	Cristal tip Gray button	Yellow tip Yellow button	blue tip blue button	2.5 ml tip red button
4900		1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 $\mu$ l				
4910		0.1 ~ 2.5 $\mu$ l	0.5 ~ 10 $\mu$ l 2 ~ 20 $\mu$ l	2 ~ 20 $\mu$ l, 0 ~ 200 $\mu$ l 10 ~ 100 $\mu$ l	100 ~ 1000 $\mu$ l	500 ~ 2500 $\mu$ l

- 單鈕全功能控制：  
吸、排、排清、去 TIP。
- 鎖定 Volume 的設計，避免其跳離。
- 防腐蝕之陶製主軸活塞。
- 全支可高溫高壓滅菌 121°C，20 分鐘。
- 全支可 UV 滅菌，254 nm，10 分鐘。
- 二年保固期。
- 精密度高、誤差率低 (請參閱附表)。
- 專利防爆衝設計，無需擔心溶液衝至分注器管內。



4900 / 4910 Reference

Volume	Inaccuracy	Imprecision
<b>0.1 - 2.5 <math>\mu</math>l, anthracite</b>		
0.2 $\mu$ l	$\pm$ 12.0%	$\leq$ 6.0%
1 $\mu$ l	$\pm$ 2.5%	$\leq$ 1.5%
2.5 $\mu$ l	$\pm$ 1.4%	$\leq$ 0.7%
<b>0.5 - 10 <math>\mu</math>l, gray</b>		
0.5 $\mu$ l	$\pm$ 5.0%	$\leq$ 2.8%
1 $\mu$ l	$\pm$ 0.5%	$\leq$ 1.8%
5 $\mu$ l	$\pm$ 1.5%	$\leq$ 0.8%
10 $\mu$ l	$\pm$ 1.0%	$\leq$ 0.4%
<b>2 - 20 <math>\mu</math>l, gray</b>		
2 $\mu$ l	$\pm$ 3.0%	$\leq$ 2.0%
10 $\mu$ l	$\pm$ 1.0%	$\leq$ 0.5%
20 $\mu$ l	$\pm$ 0.8%	$\leq$ 0.3%
<b>2 - 20 <math>\mu</math>l, yellow</b>		
2 $\mu$ l	$\pm$ 5.0%	$\leq$ 1.5%
10 $\mu$ l	$\pm$ 1.2%	$\leq$ 0.6%
20 $\mu$ l	$\pm$ 1.0%	$\leq$ 0.3%
<b>10 - 100 <math>\mu</math>l, yellow</b>		
10 $\mu$ l	$\pm$ 2.5%	$\leq$ 0.7%
50 $\mu$ l	$\pm$ 0.8%	$\leq$ 0.3%
100 $\mu$ l	$\pm$ 0.8%	$\leq$ 0.15%
<b>50 - 200 <math>\mu</math>l, yellow</b>		
50 $\mu$ l	$\pm$ 1.0%	$\leq$ 0.3%
100 $\mu$ l	$\pm$ 0.9%	$\leq$ 0.3%
200 $\mu$ l	$\pm$ 0.6%	$\leq$ 0.2%
<b>100 - 1,000 <math>\mu</math>l, blue</b>		
100 $\mu$ l	$\pm$ 1.6%	$\leq$ 0.3%
500 $\mu$ l	$\pm$ 0.6%	$\leq$ 0.2%
1,000 $\mu$ l	$\pm$ 0.6%	$\leq$ 0.2%
<b>100 - 2,500 <math>\mu</math>l, red</b>		
500 $\mu$ l	$\pm$ 1.5%	$\leq$ 0.3%
1,000 $\mu$ l	$\pm$ 0.8%	$\leq$ 0.2%
2,500 $\mu$ l	$\pm$ 0.6%	$\leq$ 0.2%