


## 紫外線應用設備

## UV Products for Life Science



CX 2000

## CL - 1000 UV CrossLinker

- 採微電腦控制之光學回饋系統，可自動補償燈光老化、能量不足等問題
- 具 preset 能量 ( 120000  $\mu$  joules ) 或時間 ( 5 分鐘 ) 之功能
- 可自由設定能量及時間 ( manual )
- 具開門時自動切掉 UV 燈之安全設計
- 體積最小、不佔空間
- 外尺寸 : 348 D  $\times$  396 W  $\times$  222 H ( mm )
- 內尺寸 : 305 D  $\times$  254 W  $\times$  127 H ( mm )
- 內具 8 W 短波燈管 5 支，可自行改裝成中波及長波用
- 另有 CX 2000 型可直接拉出平板，操作更方便



## TL - 2000 TransLinker

- 同時具備紫外線透視儀及 Crosslinker 一機二個用途，可節省空間及金錢
- 上方 20  $\times$  20 公分的紫外線透視儀，方便觀察電泳膠片，高度適中，人不用彎腰
- 波長：上方 Transilluminator 302 nm  
下方 Crosslinker 254 nm
- 外尺寸 : 13.7 D  $\times$  19 W  $\times$  8.75 H ( inch )



## HL - 2000 HybriLinker

- 同時具備 Hybridization Oven 及 Crosslinker 二種功能，可節省空間，操作更方便
- 溫度範圍 : max 100  $^{\circ}$ C
- 轉速可調 : 10 ~ 18 rpm
- 可放 a 35  $\times$  150 mm tube 20 支  
b 35  $\times$  300 mm tube 10 支  
c 70  $\times$  300 mm bottle 4 支