


快速撞擊式球磨機/細胞破碎球磨機

Mixer Mill



MM200



MM400

規格說明

型號	MM200	MM400
適用樣品	化學製品、顏料、玻璃、陶瓷、飼料、穀類、藥品、橡膠、皮革、木材、紙盒、骨頭	
適用細胞樣品	DNA、RNA、E.Coli、Yeast、Protein isolation、Cell disruption	
適用材質	Hard、medium-hard、soft、brittle、elastic、fibrous (最大硬度可超過 9.0 Moh)	
最大入料	6 mm	8 mm
最小出料	5 μ m	5 μ m
最大細胞破碎量	10 \times 2.0 ml vials	20 \times 2.0 ml vials
入料方式	Batch	Batch
最大樣品量	2 \times 10 ml	2 \times 20 ml
定時設定	0.1 sec ~ 99 min	0.1 sec ~ 99 min
球磨罐材質	瑪瑙、氧化鋁、氧化鋯、不銹鋼、鉻鋼、碳化鎢 可選	
尺寸	W371 \times D266 \times H461 mm	W371 \times D266 \times H461 mm

行星式球磨機

Planetary Ball Mill



規格說明

型號	PM100	PM200	PM400
適用樣品	高分子複合材料、生醫材料、顏料、膠狀樣品、合金材料、礦石、建築材料、精密陶瓷粉體		
適用材質	Soft、hard、brittle、fibrous - dry or wet (最大硬度可超過 9.0Moh)		
入料尺寸	< 10 mm	< 4 mm	< 10 mm
出料尺寸(乾磨)	< 1 μ m	< 1 μ m	< 1 μ m
出料尺寸(濕磨)	< 0.1 μ m	< 0.1 μ m	< 0.1 μ m
入料方式	Batch	Batch	Batch
最大樣品量	220 ml	2 \times 50 ml	4 \times 220 ml
最大球磨罐轉速	1300min ⁻¹	1300min ⁻¹	800min ⁻¹
球磨罐材質	瑪瑙、氧化鋁、氧化鋯、不銹鋼、鉻鋼、碳化鎢		
定時設定	0~99 hr 59 min 59 sec	0~99 hr 59 min 59 sec	0~99 hr 59 min 59 sec
尺寸	W630 \times D468 \times H415 mm	W630 \times D468 \times H415 mm	W836 \times D1220 \times H780 mm



細胞破碎配件



球磨配件

